



Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 40-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio (TiN) (HV5–2300).

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	40 - 50 mm
Medida a	11 mm
Profundidad de medición estándar	84 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima	1584 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm

Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 4/500	428802 4/500
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 4/150	428802 4/150