



Tensor de cierre vertical, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376820 4
GTIN	4020772008666
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
- El frenado automático impide la apertura.
- Remaches de acero inoxidable.
- Mango de plástico resistente al aceite.
- Los tensores están galvanizados.
- Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
- Casquillos de cojinete templados por cementación.
- Puntos de apoyo engrasados.
- Gancho bonificado.

Completo con contrasoporte.

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Nota:

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Descripción técnica

Fuerza de retención P (tracción)	7000 N
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	9 - 47 mm
Distancia entre taladros e	32 mm
Distancia entre orificios f	35 - 46 mm
Ø de la perforación d	8,5 mm
Altura de sujeción h	26 mm
Altura total H	94,5 mm
Longitud total L	151 mm
Tipo	6848VJ
Tipo de producto	Tensor de cierre