



## Tornillo de presión con rosca, Tipo: 12X110



### Datos de pedido

Número de pedido	377050 12X110
GTIN	4020772099480
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
- Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

#### Aplicación:

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.

### Descripción técnica

Ø	31 mm
Tamaño del tornillo de presión	M12×106 mm
Longitud total	130 mm
Altura pieza de presión	24 mm
Tipo	6894
Tipo de producto	Tornillo

