



Boca de 64 mm para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361222 125
GTIN	4250364400749
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo de tamaño pequeño a mediano. Posibilidad de sujeción de piezas brutas mediante 2 insertos de apriete regulables. Superficies de apriete lisas, para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas.

Idóneo para :

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

Anchura de bocas b: 96 mm

Anchura b_1 : 64 mm

Altura de bocas C: 45 mm

Altura h_2 : 14 mm

Longitud de mordazas l: 79 mm

n_1 : 37 mm

Descripción técnica

Gama de sujeción S2	66 – 138 / – mm
Anchura de bocas b	96 mm
Anchura b_1	64 mm
Gama de sujeción S1	21 – 68 / 22 – 144 mm

Altura de bocas C	45 mm
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Adecuado para el código de color	T-Rex
n_1	37 mm
Altura h_2	14 mm
Longitud de mordazas l	79 mm
Para tipo	125
Gama de sujeción S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco