

**Tornillo de presión con rosca, Tipo: 5X30****Datos de pedido**

Número de pedido	377050 5X30
GTIN	4020772099411
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

- Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
- Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

Aplicación:

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.

Descripción técnica

Tamaño del tornillo de presión	M5×28 mm
Longitud total	38 mm
Ø	13 mm
Altura pieza de presión	10 mm
Tipo	6894
Tipo de producto	Tornillo

