



## Tensor de cierre pesado, Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	376840 4
GTIN	4020772093846
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Herramientas insertables para un ajuste controlado del par de apriete.

### Descripción técnica

Distancia entre orificios f	45 mm
Ø de la perforación d	8,5 mm
Distancia entre taladros e	45 mm
Fuerza de retención P (tracción)	15000 N
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	24 - 90 mm
Altura de sujeción h	26 mm
Altura total H	122 mm
Longitud total L	198 mm
Tipo	6849PH
Tipo de producto	Tensor de cierre

