



Tensor rápido para mesas, Tipo: BS2N



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 377065 BS2N |
| GTIN | 4008158018133 |
| Clase de artículo | 37B |

Descripción

Ejecución:

Regulable en continuo, fijo u orientable. Tipo BS: aflojamiento de la sujeción mediante nuevo apriete de la palanca de sujeción y accionamiento de la palanca de liberación (entonces la sujeción se desenchava fácilmente). Tipo GRS: husillo exterior para acceso libre a la zona de trabajo.

Aplicación:

En todas las mesas de máquina para la sujeción y la apertura rápidas y seguras en la fabricación de piezas individuales.

Partes opcionales:

Tornillo cilíndrico según DIN 912, tuercas correderas en ranura n.º 375315; 375320; 375325 según DIN 508.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------------------------|--------|
| Alcance del brazo | 100 mm |
| Fuerza de sujeción máx. con altura de sujeción 50 mm | 3,5 kN |
| Altura de sujeción h | 200 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Altura H | 260 mm |
| Ø perforación de fijación | 10,5 mm |
| Tipo de producto | Tensor rápido |

Accesorios

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 12/M10 mm | 375325 12/M10 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 14 mm | 375320 14 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 20 mm | 375320 20 |
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 14/M12 mm | 375325 14/M12 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 10 mm | 375320 10 |
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 22/M20 mm | 375325 22/M20 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 18 mm | 375320 18 |
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 8/M6 mm | 375325 8/M6 |
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 18/M16 mm | 375325 18/M16 |
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 24 mm | 375315 24 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 24 mm | 375320 24 |
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 14 mm | 375315 14 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 12 mm | 375320 12 |
| | 375315 10 |

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 10 mm

Tuerca corredera en ranura en TPieza en bruto Medida nominal de ranura en T 6 mm

375320 6

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 28/M24 mm

375325 28/M24

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 28 mm

375315 28

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 6 mm

375315 6

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 36 mm

375315 36

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 16 mm

375315 16

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 16/M14 mm

375325 16/M14

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 32 mm

375315 32

Tuerca corredera en ranura en TPieza en bruto Medida nominal de ranura en T 16 mm

375320 16

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 18 mm

375315 18

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 20/M18 mm

375325 20/M18

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 8 mm

375315 8

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 20 mm

375315 20

Tuerca corredera en ranura en TPieza en bruto Medida nominal de ranura en T 8 mm

375320 8

Tuerca corredera en ranura en Tcon rosca Medida nominal de ranura en T 22 mm

375315 22

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 10/M8 mm

375325 10/M8

375315 12

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 12 mm

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 22 mm

375320 22

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 28 mm

375320 28