



## Boca soporte fija, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361331 125
GTIN	4250364402422
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

La boca soporte fija sirve para alojar asientos de cuña y diferentes insertos de agarre. Los asientos de cuña, insertos de agarre y el juego de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

#### Idóneo para :

Titanio 2 n.º 361302.

#### Nota:

Asientos de cuña + accesorios n.º 361341 – 361352, insertos de agarre n.º 361238 – 361250.  
Adecuado para el código de color: LCV125G

### Descripción técnica

Para tipo	125
Anchura de bocas b	104 mm
c	24 mm
Altura de bocas C	20 mm
Longitud de mordazas l	189 mm
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	LCV125G

Tipo de producto

Tornillo de banco-mordaza

**Accesorios**

Asientos de cuña Tipo 2	361341 2
Perno de apoyo 23 mm – 48 mm Altura total h 48 mm	361343 48
Perno de apoyo 23 mm – 48 mm Altura total h 23 mm	361343 23
Perno de apoyo 23 mm – 48 mm Altura total h 29 mm	361343 29
Perno de apoyo 23 mm – 48 mm Altura total h 43 mm	361343 43
Asientos de cuña Tipo 1	361341 1
Perno de apoyo 23 mm – 48 mm Altura total h 34 mm	361343 34