

**Bloque de laminillas (individual, no magnético), Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	380820 4
GTIN	4045197310996
Clase de artículo	33S

Descripción**Ejecución:**

- **Unión de acero-latón.**
- **Paso polar longitudinal y transversal. Plano o con prisma.**
- **Laminillas de 1 mm de latón / 3 mm de acero, pegado sin tirante.**
- **Los bloques de laminillas no son magnéticos por sí mismos.**
- **Tolerancia máxima $\pm 0,5$ mm.**

Aplicación:

- **Solo se puede utilizar en combinación con placas de sujeción de imán permanente para el mecanizado de piezas irregulares.**
- **En los bloques se pueden incorporar todo tipo de perfilados.**

Descripción técnica

Altura	30 mm
Peso	0,7 kg
Anchura	60 mm
Longitud	80 mm
Orientación polos	Q
Ejecución	liso

Tipo de producto

Bloque de láminas