



Boca de tracción hacia abajo universal móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361390 125
GTIN	4250364402002
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Tracción hacia abajo con hojas de ballesta rectificadas para superficies de apriete en bruto y mecanizadas. Sistema de cambio rápido por clic para regletas sistema clic. Alta precisión de sujeción para el mecanizado paralelo y de precisión angular.

Las superficies de apriete no dejan marcas visibles.

Suministro:

Incluidas hojas de ballesta.

Anchura de bocas b: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 46,5 mm

Altura de bocas C: 39,5 mm

Altura h₁: 20 mm

Longitud de mordazas l: 75 mm

Descripción técnica

Anchura de bocas b	124,4 mm
Longitud l ₁	32 mm
Longitud de mordazas l	75 mm
Adecuado para el código de color	Titan

Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	LC-Garant
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Longitud l_2	8,8 mm
Altura de bocas C	39,5 mm
Para tipo	125
c	24 mm
c_1	46,5 mm
Altura h_1	20 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza