

**Bomba de vacío, Tipo: VP2****Datos de pedido**

Número de pedido	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Clase de artículo	38L

Descripción**Ejecución:**

Bombas de vacío **(solo para mecanizado en seco)**.

Aplicación:

Funcionamiento de placas y sistemas de sujeción por vacío.

Suministro:

Manguera de vacío de 2 m, válvula de palanca a mano de 3/2 vías con ventilación, vacuómetro.

Longitud: 271 mm

Anchura: 258 mm

Altura: 296 mm

Potencia de aspiración: 10 m³/h

Tensión del motor: 230 V

Potencia del motor: 0,4 kW

Descripción técnica

Peso	18 kg
Potencia del motor	0,4 kW
Longitud	271 mm

Altura	296 mm
Potencia de aspiración	10 m ³ /h
Anchura	258 mm
Tensión del motor	230 V
Tipo de producto	Generador de vacío