



Cinta métrica de acero inoxidable en cápsula, Longitud de cinta: 20m



Datos de pedido

Número de pedido	463050 20
GTIN	4007368079033
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

Cinta métrica de acero inoxidable de acero al cromo-níquel templado, barnizada al horno transparente. Graduación grabada con cifras y divisiones. Buena resistencia a la rotura y flexibilidad. Con graduación centesimal (los primeros 20 cm con graduación milimétrica).

Nota:

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

Descripción técnica

Cápsula altura	32 mm
Anchura de cinta	13 mm

Cápsula anchura	115 mm
Cápsula longitud	138 mm
Tipo inicio de graduación	A
Longitud de cinta	20 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 50 m	026240 50
--	-----------