

HOLEX**Pie de rey digital ABS con puntas de medición, Capacidad de medición:
750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415621 750
GTIN	4045197829931
Clase de artículo	42A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital con **escala absoluta**, sin necesidad de puesta a cero. Indicador digital amplio de alto contraste. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de 5 minutos. Activación simplemente empujando. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.

Con carcasa metálica rígida.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032

Descripción técnica

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,0005 pul
Longitud del pico	150 mm
Lectura	0,01 mm
Ø parte de medición interior	20 mm
Calibración	A1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,07 mm

Norma	ISO 13385
Puntas de medición	sí
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000

Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412230
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032