

Mitutoyo**Micrómetro de interiores pequeño, Capacidad de medición: 3-4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429100 3-4
GTIN	4946368080482
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo. El ajuste de la cabeza de medición (**con 2 superficies de metal duro**) se realiza por medio de una aguja motriz **refrentada de metal duro**.

Aplicación:

Para una medición precisa de diámetros y de la redondez de taladros.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Capacidad de medición	3 - 4 mm
Profundidad de medición	22 mm
Longitud total	115 mm
Ø de tambor de medición	17 mm
Lectura	0,001 mm
Límite de error	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6

Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos
------------------	---

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4