



Cinta métrica de acero blanco en bastidor, Longitud de cinta: 20m



Datos de pedido

Número de pedido	464500 20
GTIN	4007368005216
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

Cinta métrica de acero blanco. Cinta templada, capa de fosfato como protección contra la corrosión, recubrimiento de resina sintética resistente al desgaste. Lectura elevada. Con división milimétrica continua.

Tam. 20 y 30 en bastidor recto, tam. 50 en bastidor con forma de V.

Nota:

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

Descripción técnica

Bastidor anchura	120 mm
Anchura de cinta	13 mm
Longitud total	280 mm

Tipo inicio de graduación	A
Longitud de cinta	20 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 50 m	026240 50
--	-----------