

**BMI****Cinta métrica de fibra de vidrio en bastidor, Longitud de cinta: 30m****Datos de pedido**

Número de pedido	465500 30
GTIN	4007368020592
Clase de artículo	46M

**Descripción****Ejecución:**

**Cápsula:** Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

**Bastidor:** bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

**Cinta métrica de fibra de vidrio. Extremadamente** resistente al pandeo y **flexible**, resistente a la corrosión atmosférica y a productos químicos. **No conductora de electricidad.** Lectura elevada. Con división en cm.

Tam. 30 en bastidor en V.

**Nota:**

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

**Descripción técnica**

Anchura de cinta	13 mm
Bastidor anchura	150 mm
Longitud total	310 mm
Tipo inicio de graduación	A

Longitud de cinta	30 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

### Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 50 m	026240 50
--	-----------