

Mitutoyo

Juego aparatos de medición digitales de interiores de tres puntos, Capacidad de medición: 6-12mm



Datos de pedido

Número de pedido	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. **Indicador con posibilidad de giro de 330**. Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un **cono de metal duro**.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

- **El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).**
- **Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.**
- **Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.**
- **Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.**

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 429250, anillos comprobación.

Descripción técnica

Capacidad de medición	6 - 12 mm
Número de anillos comprobación	2
Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	8 / 10 mm
Límite de error	0,005 mm
Lectura	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 1/100	429010 1/100
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975