

**Cinta métrica de acero blanco en cápsula, Longitud de cinta: 10m****Datos de pedido**

Número de pedido	462900 10
GTIN	4007368074205
Clase de artículo	46M

Descripción**Ejecución:**

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

Cinta métrica de acero blanco. Cinta templada, capa de fosfato como protección contra la corrosión, recubrimiento de resina sintética resistente al desgaste. Lectura elevada. Con división milimétrica continua.

Nota:

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

Descripción técnica

Cápsula longitud	138 mm
Cápsula altura	32 mm

Cápsula anchura	115 mm
Anchura de cinta	13 mm
Tipo inicio de graduación	A
Longitud de cinta	10 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10 m	026240 10
--	-----------