

Mitutoyo

Juego aparatos de medición digitales de interiores de tres puntos, Capacidad de medición: 50-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. **Indicador con posibilidad de giro de 330**. Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un **cono de metal duro**.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

- **El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).**
- **Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.**
- **Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.**
- **Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.**

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 429250, anillos comprobación.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
Cantidad de cabezas de medición	4
Capacidad de medición	50 - 100 mm
Ø anillo de comprobación	62 / 87 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Accesorios

Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1