

Mitutoyo**Micrómetro de interiores digital, Capacidad de medición: 12-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos ni nonio.

"Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero.

Consumo de corriente reducido. Con control de carga e indicación de fallos.

Superficies de medición y piezas de desgaste de metal duro, a partir del tam. 12 – 16 las superficies de medición son de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445, prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

A petición, disponible con un alcance de medición de hasta 300 mm.

Descripción técnica

Capacidad de medición	12 - 16 mm
Profundidad de medición con prolongación	226 mm
Medida a	0,3 mm
Profundidad de medición estándar	76 mm

Límite de error	0,002 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20

Accesorios

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 2/150	429010 2/150
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497445 D1