

Mitutoyo**Micrómetro de interiores digital, Capacidad de medición: 75-88mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429110 75-88
GTIN	4946368563046
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos ni nonio.

"Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero.

Consumo de corriente reducido. Con control de carga e indicación de fallos.

Superficies de medición y piezas de desgaste de metal duro, a partir del tam. 12 – 16 las superficies de medición son de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445, prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

A petición, disponible con un alcance de medición de hasta 300 mm.

Descripción técnica

Medida a	0,3 mm
Capacidad de medición	75 - 88 mm
Profundidad de medición con prolongación	252 mm
Profundidad de medición estándar	102 mm

Límite de error	0,003 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100

Accesorios

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497445 D1

Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80