

**BMI****Cinta métrica de acero inoxidable en cápsula, Longitud de cinta: 10m****Datos de pedido**

Número de pedido	463050 10
GTIN	4007368110163
Clase de artículo	46M

**Descripción****Ejecución:**

**Cápsula:** Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

**Bastidor:** bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

**Cinta:** extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

**Cinta métrica de acero** inoxidable de acero al cromo-níquel templado, barnizada al horno transparente. Graduación grabada con cifras y divisiones. Buena resistencia a la rotura y flexibilidad. Con graduación centesimal (los primeros 20 cm con graduación milimétrica).

**Nota:**

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

**Descripción técnica**

Cápsula longitud	138 mm
Cápsula anchura	115 mm

Anchura de cinta	13 mm
Cápsula altura	32 mm
Tipo inicio de graduación	A
Longitud de cinta	10 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

### Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10 m	026240 10
--	-----------