

BMI**Cinta métrica de acero inoxidable en bastidor, Longitud de cinta: 50m****Datos de pedido**

Número de pedido	464850 50
GTIN	4007368018575
Clase de artículo	46M

Descripción**Ejecución:**

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

Cinta métrica de acero inoxidable de acero al cromo-níquel templado, barnizada al horno transparente. Graduación grabada con cifras y divisiones. Buena resistencia a la rotura y flexibilidad. Con graduación centesimal (los primeros 20 cm con graduación milimétrica). Tam. 20 y 30 en bastidor recto, tam. 50 en bastidor con forma de V.

Nota:

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

Descripción técnica

Longitud total	310 mm
Anchura de cinta	13 mm
Bastidor anchura	150 mm
Tipo inicio de graduación	A

Longitud de cinta	50 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 50 m	026240 50
--	-----------