



Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	290090 25
GTIN	4030741325182
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Descripción técnica

Altura del mango	20 mm
Intervalo de trabajo	10 - 110 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
Anchura del mango	25 mm
para \varnothing de moleta d_1	20 mm
para ancho de moleta b	8 mm
para reducción del \varnothing de moleta d_3	13 mm
Pernos de unión	299925 2

Polea	299927 2
Sentido del corte para el perfil de la moleta	izquierda y derecha RAA 2xAA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Polea Tipo 2	299927 2
Pernos de unión Tipo 2	299925 2