

## Mitutoyo

### Aparato de medición para interiores de tres puntos, Capacidad de medición: 62-75mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	429250 62-75
GTIN	4946368636603
Clase de artículo	44A

#### Descripción

##### Ejecución:

**Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic** para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. **Indicador con posibilidad de giro de 330** . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un **cono de metal duro**. Superficies de medición de acero templado recubierto de titanio.

##### Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

##### Función:

- **El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).**
- **Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.**
- **Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.**
- **Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.**

##### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

##### Partes opcionales:

Cable de datos Digimatic n.º 497080, prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

**Pieza de repuesto:**

Cabezal de medición de recambio n.º 429252.

## Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	75 mm
Capacidad de medición	62 - 75 mm
Lectura	0,001 mm
Medida a	0,3 mm
Profundidad de medición con prolongación	225 mm
Límite de error	0,006 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100

**Accesorios**

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Cabeza de medición de recambio para aparatos de medición Capacidad de medición 62-75 mm	429252 62-75
Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1