

Mitutoyo**Micrómetro de interiores digital, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 429110 100-125 |
| GTIN | 2050001062222 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción**Ejecución:**

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos ni nonio.

"Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero.

Consumo de corriente reducido. Con control de carga e indicación de fallos.

Superficies de medición y piezas de desgaste de metal duro, a partir del tam. 12 – 16 las superficies de medición son de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445, prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

A petición, disponible con un alcance de medición de hasta 300 mm.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------|
| Medida a | 12,4 mm |
| Profundidad de medición estándar | 151 mm |
| Profundidad de medición con prolongación | 301 mm |
| Capacidad de medición | 100 - 125 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Límite de error | 0,005 mm |
| Lectura | 0,001 mm |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Norma | DIN 863 |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Técnica de medición | digital |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | B6 |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm | 022510 200 |
| CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm | 022500 200 |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2 | 497445 USB2 |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2 | 497445 D2 |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1 | 497445 D1 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 125 mm | 484030 125 |
| Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150 | 429010 4/150 |
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 100 mm | 484030 100 |
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo | 498965 |

| | |
|---|-------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357 | 081560 357 |
| Emisores Tipo S16E | 498966 S16E |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 110 mm | 484030 110 |