

Mitutoyo**Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm**

Datos de pedido

Número de pedido	412101 150
GTIN	4946368110165
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con rectificado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Capacidad de medición	150 mm
División	1/128 pul
División	1/20 mm
Longitud del pico	40 mm
Embalaje	Estuche
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Calibración	A1
Longitud puntas en cruz	17 mm
Lectura	0,05 mm
Norma	ISO 13385

Peso	143 g
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Escala cromada	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Guía	Guías elevadas
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120