



Nivel de burbuja de aluminio de alta precisión Highprecision R1000, Longitud: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	467460 2000
GTIN	4007368101109
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Perfil de 4 cámaras extremadamente robusto con tapones amortiguadores de goma. Nivel de burbuja horizontal sin cantos para una vista sin distorsiones sobre el nivel de burbuja. En caso de posición inclinada, las burbujas del nivel describen un recorrido **5 veces más largo que en niveles de burbuja usuales**. De este modo, las posibles irregularidades se perciben antes, lo que permite realizar una **orientación rápida y de alta precisión de las superficies**.

Descripción técnica

Longitud	2000 mm
Límite de error en posición normal	0,3 mm/m
Tipo de producto	Nivel de burbuja