

**Garant****Nivel de burbuja con imán conmutable, Longitud: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467010 250
GTIN	4045197439116
Clase de artículo	41H

**Descripción****Ejecución:**

Perfil de aluminio anodizado estable. **Superficie de medición plana y prismática.** El **imán conmutable** actúa en superficies planas y, p. ej., **también en tubos.** Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. **Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.**

**Leyenda:**

Interruptor magnético

**Visión frontal de lectura**

sin problemas desde prácticamente cualquier posición.

**Descripción técnica**

Longitud	250 mm
Número niveles de burbuja verticales	1
Orificio de agarre	no
Número niveles de burbuja horizontales	1
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Imán	Conectable
Tipo de producto	Nivel de burbuja

