

Garant**Base, para tamaño de plaquita longitud×anchura: 630X400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431000 630X400
GTIN	4045197512321
Clase de artículo	41C

Descripción**Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

Base, acero perfilado, pintura RAL 9006 aluminio blanco. Estante de almacenamiento de haya multiplex.

Aplicación:

El alojamiento de mesas de granito natural n.º 430190 – 430500 se realiza a partir de puntos predeterminados (suplementos esféricos de acero).

- **Para mesas de hasta 630 × 630 mm. Para colocar en bancos de trabajo y similares son especialmente adecuados los soportes atornillados ajustables n.º 373500.**
- **La guarnición de alojamiento es altamente ajustable y sirve para orientar las mesas (asiento de 3 puntos y 2 tornillos antivuelco como protección contra volcado).**

Nota:

Para bases antivibratorias, por favor pedir 4× n.º 086002 tam. 850.

Compensación de altura: 25 mm

Altura de la estructura inferior: 720 mm

Anchura de la estructura inferior: 550 mm

Profundidad de la estructura inferior: 400 mm

Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento: 780 mm

Capacidad de carga distribuida en la superficie: 500 kg

Peso: 24 kg

Descripción técnica

Capacidad de carga distribuida en la superficie	500 kg
adecuado para tamaño de placa longitudxancho	630×400 mm
Altura de la estructura inferior	720 mm
Peso	24 kg
Profundidad de la estructura inferior	400 mm
Anchura de la estructura inferior	550 mm
Material bandeja portaobjetos	Haya Multiplex
Altura de trabajo máxima (borde superior placa de granito)	900 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento	780 mm
Compensación de altura	25 mm
Tipo de producto	Estructura inferior