

Garant**Base, para tamaño de plaquita longitud×anchura: 800X600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431000 800X600
GTIN	
Clase de artículo	41C

Descripción**Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

Base, acero perfilado, pintura RAL 9006 aluminio blanco. Estante de almacenamiento de haya multiplex.

Aplicación:

El alojamiento de mesas de granito natural n.º 430190 – 430500 se realiza a partir de puntos predeterminados (suplementos esféricos de acero).

- **Para mesas de hasta 630 × 630 mm. Para colocar en bancos de trabajo y similares son especialmente adecuados los soportes atornillados ajustables n.º 373500.**
- **La guarnición de alojamiento es altamente ajustable y sirve para orientar las mesas (asiento de 3 puntos y 2 tornillos antivuelco como protección contra volcado).**

Nota:

Para bases antivibratorias, por favor pedir 4× n.º 086002 tam. 850.

Descripción técnica

Anchura de la estructura inferior	550 mm
Profundidad de la estructura inferior	560 mm
adecuado para tamaño de placa longitud×ancho	800×600 mm

Capacidad de carga distribuida en la superficie	500 kg
Peso	28 kg
Altura de la estructura inferior	720 mm
Material bandeja portaobjetos	Haya Multiplex
Altura de trabajo máxima (borde superior placa de granito)	900 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento	780 mm
Compensación de altura	25 mm
Tipo de producto	Estructura inferior