

PLANOLITH**Barras de medición, precisión 00, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431810 1000
GTIN	2050001045843
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

ver n.º 430400. A partir de longitud de 1000 mm con mangos. Los dos cantos elevados están lapeados de precisión por diamante, uniformes y paralelos uno frente a otro.

Aplicación:

Para control de linealidad y paralelismo, para fines de trazado.

Suministro:

Incluido embalaje de transporte.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es **a portes debidos**. Barras de medición hasta 4000 mm de longitud a petición.

Descripción técnica

Anchura	56 mm
Paralelismo	0,002 mm
Peso	26 kg
Altura	160 mm
Asas	sí
Longitud	1000 mm
Norma	Norma de fábrica
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Placas de medición

