

STABILA 
Nivel de burbuja de metal ligero Perfil R, Longitud: 1000 mm

Datos de pedido

Número de pedido	467405 1000
GTIN	4005069183738
Clase de artículo	46M

Descripción
Ejecución:

Perfil R de aluminio resistente a la torsión para aplicaciones de máxima exigencia.

- **Seguridad contra vuelco elevada durante el proceso de medición gracias a la superficie de medición de gran anchura (4 cm).**
- **Marcar/cortar en toda la longitud del perfil sin desvíos, gracias a tres cantos de trazado de guiado seguro. Puente continuo sobre el nivel horizontal.**
- **Pasamanos con ranura para los dedos en toda la longitud.**
- **Tapones terminales desmontables y amortiguadores de los choques con topes antideslizantes. Con dos superficies de medición revestidas, dos niveles de burbuja verticales y uno horizontal.**

Límite de error en posición normal: 0,5 mm/m

Límite de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m

Descripción técnica

Longitud	1000 mm
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,5 mm/m
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Tipo de producto	Nivel de burbuja