



## Par de soportes desenrolladores



### Datos de pedido

Número de pedido	431705
GTIN	4030234000404
Clase de artículo	46K

### Descripción

#### Ejecución:

De fundición especial sólida. 2 rodillos con rodamiento de bolas para incorporar piezas de comprobación cilíndricas cada uno.

Intervalo de Ø: 25 - 150 mm

Altura de puntos: 147 (d = 25) mm

Anchura tuerca corredera h6: 14 mm

Peso por dos unidades: 15 kg

Resistencia al esfuerzo máxima: 150 kg

### Descripción técnica

Peso por dos unidades	15 kg
Altura de puntos	147 (d = 25) mm
Resistencia al esfuerzo máxima	150 kg
Anchura tuerca corredera h6	14 mm
Intervalo de Ø	25 - 150 mm
Tipo de producto	Soportes desenrolladores

