

**Garant**
**Módulo de sujeción móvil, para tipo: 0**

**Datos de pedido**

Número de pedido	361110 0
GTIN	4045197848949
Clase de artículo	310

**Descripción**
**Ejecución:**

Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 – 361136.

**Idóneo para :**

Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123 – 361136.

**Partes opcionales:**

Destornillador hexagonal con mango transversal n.º 627424 tam.5 y llave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

**Nota:**

Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 100 mm

Altura H: 108 mm

H<sub>1</sub>: 85 mm

Peso: 4,5 kg

Adecuado para el código de color: Xpent0

## Descripción técnica

Anchura B	100 mm
Peso	4,5 kg
H <sub>1</sub>	85 mm
Altura H	108 mm
Longitud L	100 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Serie	Xpent
Tipo de producto	Elemento de sujeción