

**Garant**
**Boca suplementaria de agarre 5/5, para tipo: 63**

**Datos de pedido**

Número de pedido	361141 63
GTIN	4045197849168
Clase de artículo	310

**Descripción**
**Ejecución:**
**Superficie de apoyo 3 mm.**

2 niveles de sujeción con 5 mm de altura.

**Ventaja:**
**Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.**
**Idóneo para :**

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.

Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Anchura de bocas b: 63 mm

Altura de bocas C: 20 mm

Longitud de mordazas l: 12 mm

Adecuado para el código de color: Xpent0

**Descripción técnica**

Altura $h_1$	15 mm
Longitud $l_1$	9 mm
Anchura de bocas b	63 mm
Altura $h_2$	15 mm

Longitud de mordazas l	12 mm
Altura de bocas C	20 mm
Longitud l <sub>2</sub>	9 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza