

**Mitutoyo****Pie de rey digital con sistema AOS, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412632 150
GTIN	4946368667720
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.

- **Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.**
- **Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de pila.**

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Tapa del compartimento para pilas n.º 412239 tam. B.

**Descripción técnica**

Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Calibración	A1
Altura de las cifras pantalla LCD	9 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Duración de funcionamiento	20000 h
Longitud del pico	40 mm

Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Método de medición del aparato de medición	Método inductivo electromagnético
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

## Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Batteriefachdeckel Tipo B	412239 B