

**Garant**
**Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: M1020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	540200 M1020
GTIN	4045197155115
Clase de artículo	51D

**Descripción**
**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cono en punta (SKM)**.

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cono de punta

Ø del cabezal: 10 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 20 mm

Longitud total: 60 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	10 mm
Longitud total	60 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Descripción de la forma	Cono de punta
Grado de finura de dentado	medio

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Forma	M1020
Dentado abreviatura	Z7
Ø de mango	6 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango