



Rectificadora doble ECO, 230 V, Tipo: W175



Datos de pedido

Número de pedido	077502 W175
GTIN	2050001694614
Clase de artículo	03S

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble de corriente alterna monofásica con un **motor silencioso sin mantenimiento. Escudos protectores para los ojos de grandes dimensiones** garantizan una seguridad elevada para el usuario. Los asientos para las piezas de trabajo son **reajustables sin herramientas.**

La **protección contra re arranque** impide el arranque imprevisto de la máquina tras un corte de corriente.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Suministro:

Con muelas abrasivas de corindón normal NK36 y NK60.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100 y n.º 568733.

Soporte de máquina adecuado n.º 077513 tam. DS04 con placa adaptadora n.º 077515 tam. ECO.

Consumo de potencia: 520 W

Velocidad de giro máxima: 2900 min⁻¹

Ø de muela abrasiva D: 175 mm

Anchura de muela abrasiva P: 20 - 25 mm

Ø de perforación de muela abrasiva H: 32 mm

Peso: 18 kg

Descripción técnica

Peso	18 kg
Consumo de potencia	520 W
Quality Dress	W175
Velocidad de giro máxima	2900 min ⁻¹
Anchura de muela abrasiva P	20 - 25 mm
Ø de perforación de muela abrasiva H	32 mm
Ø de muela abrasiva D	175 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora doble

Accesorios

Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596310 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80	596100 EK80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK36	596310 NK36
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo C800	596200 C800
Pie para máquina Adecuada para máquina DS04	077513 DS04
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596310 EK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80	596200 EK80
Placa adaptadora para ECO-DS04 adecuado para ECO	077515 ECO
Máquina roscadora para n.º 077502 Tipo ECO	077509 ECO
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596310 NK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo C800	596100 C800
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596200 NK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80	596310 EK80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596200 EK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596200 SC80

Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80

596100 SC80