

Garant
Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: L1230

Datos de pedido

Número de pedido	540200 L1230
GTIN	4045197155153
Clase de artículo	51D

Descripción
Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cono en redonda** (KEL).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cono en redonda

Ø del cabezal: 12 mm

Longitud de la cabeza L₁: 30 mm

Longitud total: 70 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Forma	L1230
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Descripción de la forma	Cono en redonda
Grado de finura de dentado	medio
Ø del cabezal	12 mm

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Dentado abreviatura	Z7
Longitud total	70 mm
Ø de mango	6 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango