

Garant**Piedra de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: 170****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 552200 170 |
| GTIN | 4045197240064 |
| Clase de artículo | 51E |

Descripción**Ejecución:**

Piedras de pulido de fieltro duraderas con **fieltro semiduro, con una estabilidad de la forma especial.**

Aplicación:

Para pulido previo y de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

Nota:

Las muelas de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

Grado dureza: medio

Ø del cabezal: 20 mm

Longitud de cabeza: 25 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------|-------|
| Ø del cabezal | 20 mm |
| Ø de mango | 6 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Longitud de cabeza | 25 mm |
| Grado dureza | medio |
| Velocidad circunferencial recomendada | 5 - 10 m/s |
| Tipo de producto | Piedra de pulido |