

**DC. T 11T302, Clase: PDL025****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 PDL025
GTIN	
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	MFP-SK
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	N
Avance $f$	0,03 - 0,15 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 300 m/min
Clase	PDL025
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T302
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado