

**HOLEX****Casquillo abrasivo (ZA) grano 36 grueso, Ø de casquillo×Ancho casquillo:  
30X20mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	553760 30X20
GTIN	4045197287434
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

**A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma.** El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

**Corindón de circonio (ZA).**

### Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

### Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

## Descripción técnica

Ø de casquillo	30 mm
Tamaño de grano	36

Casquillo anchura	20 mm
Grado de finura	grueso
Medio abrasivo	Corindón de circonio
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Forma casquillo	cilíndrico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango  
6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 30X20 mm

553600 30X20