


HOLEX**Casquillo abrasivo (A) grano 150 fino, Ø de casquillo×Ancho casquillo:
15X30mm**

Datos de pedido

Número de pedido	553740 15X30
GTIN	4045197240415
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

Corindón normal (A).

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

Descripción técnica

Casquillo anchura	30 mm
Tamaño de grano	150

Ø de casquillo	15 mm
Grado de finura	fino
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma casquillo	cilíndrico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 15X30 mm

553600 15X30