



## Casquillo abrasivo (CER) grano 40 grueso, Ø de casquillo×Ancho casquillo: 45X30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	553790 45X30
GTIN	4027497456208
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

**A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma.** El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

#### Grano de cerámica (CER).

#### Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

#### Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	40
-----------------	----

Casquillo anchura	30 mm
Ø de casquillo	45 mm
Grado de finura	grueso
Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Forma casquillo	cilíndrico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 45X30 mm

553600 45X30