

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Anchura de función L ₄	12 mm
Longitud total L	150 mm
Palanca articulada	259015 7
Juego de resortes	259044 4
Juego de espigas elásticas	259047 3
Calzo	259031 7
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	PDNNR/L 2525M11
Tamaño del mango	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	63 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Calzo Tipo 7	259031 7
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500