



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: D0807



Datos de pedido

Número de pedido	540800 D0807
GTIN	4045197156112
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma bola** (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Forma	D0807
Ø del cabezal	8 mm
Descripción de la forma	Bola
Longitud total	60 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	7 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango