



Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 1,2 mm



Datos de pedido

Número de pedido	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Clase de artículo	12X

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 45 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HA con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo L_c : 3 mm

Longitud total L: 38 mm

Ø de mango D_s : 3 mm

Forma del mango: HA

Anchura del chaflán angular con 45 °: 0,1 mm

Descripción técnica

Ø de mango D_s	3 mm
Número de dientes Z	3
Ø de corte D_c	1,2 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Longitud de filo L_c	3 mm
Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,006 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical

Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia \varnothing nominal	e8
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Forma del mango	HA
Longitud total L	38 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D en contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.