

Garant
LOMU 130708 TR-M, HB9520, Tipo: ST900

Datos de pedido

Número de pedido	215133 ST900
GTIN	4045197866851
Clase de artículo	21A

Descripción
Nota:

 Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

Código ISO plaquita de corte: LOMU 130708 TR-M

Tipo: ST900

Radio angular: 0,8 mm

 Avance f_z : 0,2 mm

Descripción técnica

Tipo	ST900
Código ISO plaquita de corte	LOMU 130708 TR-M
Avance f_z	0,2 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB9520
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	95 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	85 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		