



## Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: G0618



### Datos de pedido

Número de pedido	540800 G0618
GTIN	4045197156167
Clase de artículo	52D

### Descripción

#### Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma arco en punta** (SPG).

#### Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

### Descripción técnica

Forma	G0618
Longitud total	58 mm
Descripción de la forma	Arco de punta
Ø del cabezal	6 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	18 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango